


E12090



Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Applikation

Speciella egenskaper	skärmad ledning
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Applikation	Korsad patchkabel; Kopplingskabel

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67; IP 20; (M12 hane / RJ45 hane)

Mekaniska data

Vikt [g]	166,7
Material	TPU/PA
Gjuten-body material	PA / TPU
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt M12

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



E12090




Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; 2 x 2 x 0,38 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: TPU

