


E12215



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGA050MSS0006C04



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	378,8
Mått	[mm]	38 x 15 x 31
Material		kapsling: TPU svart
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Anmärkning		CAN-bussmotståndet (120 Ω) är inbyggt i M12-kontakten
Förpackning		1 antal

E12215



Anslutningskabel med hankontakt


ASTGA050MSS0006C04

Elektrisk anslutning


kabel: 6 m, PVC, Halogenfri, violett, Ø 6,7 mm, skärmad; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm