


Anslutningskabel

VDOG030MSS03,7H03DOGR030PLS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	9,6...30 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	100,5
Mått [mm]	10 x 10 x 31
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM; kapsling: Hytrel G-4774 svart
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer Färdhastighet Böjningscykler Torsion/vridningsvinkel
	min. 10x kabeldiametern max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration. > 5 Mio. ± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel

VDOGF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 3,7 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Bajonett, rak; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

