




Anslutningskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Utgående artikel



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	9,6...30 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	96,6
Mått	[mm]	19 x 10 x 25,5
Material	kapsling: TPU orange; Packning: FKM; kapsling: Hytrel G-4774 svart	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




Anslutningskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Elektrisk anslutning - Honkontakt


Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 3,7 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x Bajonett, rak; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

