

E12256



Kabel på metervara

CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE



Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...100
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3559,5
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 100 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		