


Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKSG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	44,5
Mått [mm]	20 x 20 x 62
Material	formgjuten zink förnicklad
Gjuten-body material	formgjuten zink, förnicklad
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKSG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning



Anslutning

