




Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0002H03



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri; För användning i släpkedja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	89,8
Mått	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Material		TPU svart
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel hona

ADOAA030MSS0002H03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul