




Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Applikation		
Speciella egenskaper		skärmad ledning
Utförande		ethernetkabel, D-kodad
Applikation		Korsad patchkabel; Kopplingskabel
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	371,3
Material		PUR/PC
Gjuten-body material		PUR / PC
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt M12		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm




Ethernet anslutningskabel

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm, skärmad; 4 x 0,38 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45

Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC; Skärmad anslutningskabel: skärmad

