


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH050MSA0010H02



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

Applikation

CAN-buss

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Lagringstemperatur

[°C]

-40...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

761

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 10x kabeldiametern

Böjningsradie vid fast installation

min. 5 x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler

> 1 Mio.

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel med hankontakt


ASTGH050MSA0010H02

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 6,8 mm, skärmad; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BU =	svart
RD =	blå
WH =	röd
screen =	vit
	Skärm