


Termineringsmotstånd för PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)
---------------------------------	---------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	9,9
Mått [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Termineringsmotstånd för PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6 Nm



Anslutning

