


## Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH020MSS0002C02



## Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 30 AC / &lt; 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Omgivningstemperatur

[°C]

(rörlig)

-20...50

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Vikt

[g]

145,2

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

För användning i släpkedja

ja

För användning i släpkedja

Böjningsradie för flexibla installationer

min. 7.5 x kabeldiametern

Böjningsradie vid fast installation

min. 10x kabeldiametern

Färdhastighet

max. 5.5 m/s för en horisontell rörelse om 5m  
och max. acceleration på 10 m/s²

Böjningscykler

&gt; 5 Mio.

max. tillåten draghållfasthet

50 N/mm² statisk

20 N/mm² dynamisk



## Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH020MSS0002C02

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8 mm, skärmad; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,6 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



### Anslutning

