


Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0050G04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

2577

Mått

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona


ADOAH040VAS0050G04

Elektrisk anslutning


kabel: 50 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit