


Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

29,6

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Y-splitter

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Elektrisk anslutning

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad