


E12332



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

612,5

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 15 m, PUR, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

