


Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MSS0010C04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	386,2
Mått [mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MSS0010C04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit