


E12343



Anslutningskabel hona

ADOAH080VAS0025E08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklass		IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1584
Mått	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Material		PVC
Gjuten-body material		PVC
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12343



Anslutningskabel hona

ADOAH080VAS0025E08

Elektrisk anslutning

kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Färgkodning enligt
DIN EN 60947-5-2

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	orange
VT =	violett
WH =	vit