




Anslutningskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	54,6
Material	Material hylsa: TPU orange; Packning: FKM	
Material mutter	Mässing, förnicklad	
För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 5 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



Anslutningskabel

VDOGH040MSS0,75H04STGX040--S

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,75 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

