


E12347



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGA050MSS0010C04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]	314
Mått [mm]	38 x 15 x 31
Material	kapsling: TPU svart
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Anmärkning	CAN-bussmotståndet (120 Ω) är inbyggt i M12-kontakten
Förpackning	1 antal



Anslutningskabel med hankontakt


ASTGA050MSS0010C04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PVC, violett, Ø 6,7 mm, skärmad; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BU =	blå
RD =	röd
WH =	vit
screen =	Skärm