


Anslutningskabel hona

ADOAH050MSS0010K05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	444,6
Mått [mm]	28 x 15 x 38
Material	PUR
Gjuten-body material	PUR
Material mutter	rostfritt stål

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E12352



Anslutningskabel hona


ADOAH050MSS0010K05

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 5,3 mm, skärmad; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 1,0...1,5 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit