
E12353

Konfektionierbar hankontakt

SSTAH040MSSFKSG



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	66,7
Mått	[mm]	42 x 20 x 54
Material		formgjuten zink förnicklad
Gjuten-body material		formgjuten zink, förnicklad
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12353

Konfektionierbar hankontakt

SSTAH040MSSFKSG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning



Anslutning

