


E12354



Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKSG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift
Utförande	ethernetkabel, D-kodad
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	46,7
Mått [mm]	20 x 20 x 58
Material	formgjuten zink förnicklad
Gjuten-body material	formgjuten zink, förnicklad
Material mutter	formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKSG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning



Anslutning

