


Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKSG



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

44,4

Mått

[mm]

20,2 x 20,2 x 63

Material

formgjuten zink förnicklad

Gjuten-body material

formgjuten zink, förnicklad

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Konfektionierbar hankontakt

SSTGH040MSSFKSG

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning



Anslutning

