


E12358



Adapter hankontakt

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	9,66
Anslutningsgänga		PG 11
Material		PA 6.6
Gjuten-body material		PA 6.6

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Adapter hankontakt

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit