


E12360



Anslutningskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

617,5

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



E12360




Anslutningskabel

VDOGH080MSS0010H08STGH080MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

