




Chassikontakt hona

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	12,5
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E12366



Chassikontakt hona

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrisk anslutning


kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit