


E12385



Kabel på metervara

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Applikation

Speciella egenskaper Halogenfri; För användning i släpkedja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...90

Hänvisning till omgivningstemperatur cRUus: ...80 °C

Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90

Hänvisning till omgivningstemperatur cRUus: ...80 °C

Mekaniska data

Vikt [g] 3419

För användning i släpkedja ja

Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern

För användning i släpkedja Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.

Böjningscykler > 2 Mio.

Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)