


## Anslutningskabel hona

ADOGH080VAS0025E08

För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.  
Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.



## Applikation

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
| Silikonfri           | ja                              |

## Elektriska data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 30 AC / < 36 DC |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 2                 |

## Driftförhållanden

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...100     |
| Kapslingsklass            | IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]             | 1612,5                           |
| Mått [mm]            | 15 x 15 x 46                     |
| Material             | PVC                              |
| Gjuten-body material | PVC                              |
| Material mutter      | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|



## Anslutningskabel hona

ADOGH080VAS0025E08

## Elektrisk anslutning

kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



## Anslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

Färgkodning enligt DIN 47100

Ledarfärger :

|      |      |
|------|------|
| BN = | brun |
| BU = | blå  |
| GN = | grön |
| GY = | grå  |
| PK = | rosa |
| RD = | röd  |
| WH = | vit  |
| YE = | gul  |