


E17013



Målpucken för ventilställdon

PUCK D48 +90/-0 / W25



Applikation

Utförande

för spjällventil

Mekaniska data

Vikt [g]

29

Puck diameter [mm]

48

Material

Indikeringspuck: PA 6; Visare: Silikon RAL 3020; försänkt skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303); Cylinderskruv: rostfritt stål (1.4301 / 304); Stoppskruv: \$1_4301; Låspinne: rostfritt stål (1.4301 / 304)

Åtdragningsmoment [Nm]

2; (monteringsskruvar)

Tillbehör

Ingående delar

monteringsskruvar

monteringsskruvar: 2 x M5 x 10, rostfritt stål

Indikeringsflaggor

Cylinderskruv: 1 x M5 x 6, rostfritt stål

försänkt skruv: 1 x M5 x 8, rostfritt stål

Anmärkning

Förpackning

1 antal