


Målpucken för ventilställdon

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	118
Puck diameter	[mm]	102
Hålavstånd	[mm]	130
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	30
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		6
Material	Indikeringspuck: PVC; skruvar: rostfritt stål	

Anmärkning

Förpackning

1 antal