


Målpucken för ventilställdon

Puck/IND/BK/D53

Utgående artikel

Alternativartiklar: E12517 + E12526

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	50,2
Puck diameter	[mm]	53
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	20
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		3
Material	Indikeringspuck: PBT svart; skruvar: rostfritt stål	

Anmärkning

Förpackning

1 antal