


Målpucken för ventilställdon

PUCK/IND/BL/53/8

Utgående artikel

Alternativartiklar: E12517 + E12526

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	45,6
Puck diameter	[mm]	53
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	20
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		8
Material	Indikeringspuck: PA 6 blå; skruvar: rostfritt stål (1.4302)	

Tillbehör

Ingående delar

insexskruv: 1 x M6 x 16, med bricka

försänkta skruvar: 2 x M5

riktningsindikering: 2, vit

riktningsindikering: 2, blå

Hylsa: 1, vit

skyddskåpa: 4, blå

Anmärkning

Förpackning

1 antal