


Målpucken för ventilställdon

PUCK/IND/BK/65/8



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	62,9
Puck diameter	[mm]	65
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	30
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		8
Material	Indikeringspuck: PA 6 svart; skruvar: rostfritt stål (1.4302)	

Anmärkning

Förpackning

1 antal