


Målpucken för ventilställdon

PUCK/IND/BL/65/8

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E12517

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	61
Puck diameter	[mm]	65
Hålavstånd	[mm]	80
Skaft höjd på ventilaxeln	[mm]	30
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		8
Material	Indikeringspuck: PA 6 blå; skruvar: rostfritt stål (1.4302)	

Anmärkning

Förpackning

1 antal