


Målpucken för ventilställdon

PUCK/IND/BL/102/8

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande

för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller
handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniska data

Vikt	[g]	100,5
Puck diameter	[mm]	102
Hålavstånd	[mm]	130
Skafthöjd på ventilaxeln	[mm]	30
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor		8
Material	Indikeringspuck: PA 6 blå; skruvar: rostfritt stål (1.4302)	

Anmärkning

Förpackning

1 antal