




Anslutningskabel hona

ADOGH040MKS0005X04



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-45...105
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	361,966
Mått	[mm]	15 x 15 x 47
Material		TPE
Gjuten-body material		TPE
Material mutter		Zink, epoxybelagd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E18000



Anslutningskabel hona

ADOGH040MKS0005X04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Zink, epoxybelagd; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit