


E18002



Anslutningskabel hona

ADOAH040MKS0005X04



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-45...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

385,553

Mått

[mm]

31 x 14,5 x 31

Material

TPE

Gjuten-body material

TPE

Material mutter

Zink, epoxybelagd

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18002



Anslutningskabel hona

ADOAH040MKS0005X04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, TPE-S, svart; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Zink, epoxybelagd; Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit