


E18016



Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0025E04



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-10...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

874,979

Mått

[mm]

15 x 15 x 47

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18016



Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0025E04

Elektrisk anslutning


kabel: 25 m, PVC, svart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit