E18025

Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available


Applikation		
Speciella egenskaper		skärmad ledning
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	254,012
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,6 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm




E18025

Anslutningskabel hona

ADOGH040MSS0005G04

Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BK =	svart
BU =	blå
WH =	vit