



E18031



Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

27,216

Mått

[mm]

18 x 18 x 46

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

ZnAl/Ni

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18031



Lös honkontakt

SDOGH040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ZnAl/Ni; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

