





Anslutningskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...105
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	54,431
Material		TPE
Gjuten-body material		TPE
Material mutter		rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad




Anslutningskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad

