


# E18055



## Adapter hankontakt

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

### Applikation

Speciella egenskaper guldpläterade stift

### Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 600 AC/DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...100

Kapslingsklass IP 68

### Mekaniska data

Vikt [g] 25,855

Anslutningsgänga 1/2" NPT

Material rostfritt stål

### Anmärkning


Förpackning 1 antal

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Kontakter: guldpläterad




# E18055



## Adapter hankontakt

RSTGB030VAS00.3-03

### Anslutning



Ledarfärger :

BK = svart  
GN = grön  
RD = röd