


## Adapter hankontakt

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

## Elektriska data

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 DC |
|---------------------|-----|----------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -20...90 |
|----------------------|------|----------|

## Mekaniska data

|                      |     |                               |
|----------------------|-----|-------------------------------|
| Vikt                 | [g] | 54,431                        |
| Anslutningsgånga     |     | 1/2" NPT                      |
| Material             |     | rostfritt stål (316 / 1.4401) |
| Gjuten-body material |     | rostfritt stål (316 / 1.4401) |

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401)





## Adapter hankontakt

RSTGH040VAS0001-04

### Anslutning

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| WH = | vit           |