


Adapter hankontakt

RSTGB030ALS00.3-03



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 600 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

36,287

Anslutningsgंगा

M20 x 1,5

Material

Mässing förnicklad

Gjuten-body material

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



E18070



Adapter hankontakt

RSTGB030ALS00.3-03

Anslutning

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Ledarfärger :
GN =	svart
WH =	grön
	vit