




Adapter hankontakt

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] < 250 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -20...90

Mekaniska data

Vikt [g] 22,68

Anslutningsgंगा M20

Material Aluminium anodiserad 10...20 µm

Gjuten-body material Aluminium, anodiserad 10...20 µm

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium, anodiserad 10...20 µm





Adapter hankontakt

RSTGH040ALS00.3-04

Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit