


Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

27,216

Mått

[mm]

38 x 20 x 40

Material

PA

Gjuten-body material

PA

Material mutter

Zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Konfektionierbar hankontakt

SSTA040MSSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

