


Anslutningskabel hona

ADOGH040VAS0012E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

299,371

Mått

[mm]

15 x 15 x 47

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18106



Anslutningskabel hona


ADOGH040VAS0012E04

Elektrisk anslutning


kabel: 12 m, PVC, grå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



5: inte använd
Ledarfärger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit