


Anslutningskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

45,359

Mått

[mm]

15 x 15 x 40

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad





Anslutningskabel

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,4 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad

