


## Anslutningskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

45,359

Mått

[mm]

15 x 15 x 40

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)


## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad





## Anslutningskabel

VDOGH040VAS00.5E03STGH040VAS

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad

