


Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0075E04



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

2685,265

Mått

[mm]

31 x 14,5 x 31

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18160



Anslutningskabel hona

ADOAH040VAS0075E04

Elektrisk anslutning

kabel: 75 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



5: inte använd
Ledarfärger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = vit