


Anslutningskabel hona

ADOGB030VAS0020E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

5238,988

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E18166



Anslutningskabel hona


AD0GB030VAS0020E03

Elektrisk anslutning


kabel: 20 m, PVC, grå; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
GN =	svart
WH =	grön
	vit